

**Garant****Spojení rohů pomocí 1 rohové opěry, Hloubka 500 mm, Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990246 800
GTIN	4062406114169
Třída artiklu	911

**Popis****Provedení:**

Stabilní rohová opěra z úhelníků (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami v rastru 40 mm pro uchycení traverz / polic. Sloupkový rám s plastovými koncovými krytkami. Nástavba montáží zasunutím bez použití nástrojů. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police z pozinkovaného plechu.

**Rozsah dodávky:**

rohová opěra, rohové police (počet viz příslušná velikost). 1 ks rohové opěrky, 2 ks rohové police.

**Lakování:**

Sloupkový rám antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Pár traverz **vždy** antracitová šedá RAL 7016.

**Upozornění:**

Rohovou spojku lze zabudovat pouze v kombinaci se dvěma základními regály č. 990201 nebo č. 990211.

**Technický popis**

Police šířka	975 mm
Pro stavbu regálu jsou potřeba přípojné regály	ano
Police hloubka (rozměr B)	972 mm

Počet polic	2
Zákaznická montáž	ano
Hloubka polic	975 mm
Vhodné pro připojení regálu s hloubkou	500 mm
Rohové řešení jako samostatné postavení	ne
Výška regálů	800 mm
Police čelní strana (rozměr A)	636 mm
Maximální zatížení pole	900 kg
Oblast použití	Regál s policemi
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Tloušťka police	38 mm
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm
Druh produktu	Rohový spoj

## Příslušenství

Rohová police, pozinkovaná, se sadou traverz Vhodné pro připojení regálu hloubky 500 mm

990370 500