

Garant**Sloupkový rám s plechovým obložením, Hloubka 500 mm, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990296 1000
GTIN	4062406114442
Třída artiklu	91I

Popis**Provedení:**

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích. Plechové obložení s děrováním brání vsunutí rukou ze strany.

Použití:

Pro základní a přídatné regály č. 990201 – 990216, lze použít jako vložené nebo koncové rámy.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Vestavbu lze provést jako dělicí příčku	ano
Šířka	500 mm
Výška	1000 mm
Vhodné pro výšku regálu	1000 mm
Vhodné pro hloubku regálu	500 mm
Zákaznická montáž	ano

Adaptace polic	1-stranný
Vhodné pro zásuvný regál s policemi	ano
Výška regálů	1000 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm
Druh produktu	Sloupkový rám

Příslušenství

Podkládací plechy pro vyrovnání sada 10dílná	990398
2dílná sada úhelníků, pro upevnění k podlaze	990399