

Garant**Sloupkový rám s plechovým obložením, Hloubka 400 mm, Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990291 800
GTIN	4062406114404
Třída artiklu	91I

Popis**Provedení:**

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích. Plechové obložení s děrováním brání vsunutí rukou ze strany.

Použití:

Pro základní a přídatné regály č. 990201 – 990216, lze použít jako vložené nebo koncové rámy.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Adaptace polic	1-stranný
Výška	800 mm
Zákaznická montáž	ano
Vestavbu lze provést jako dělicí příčku	ano
Šířka	400 mm
Vhodné pro zásuvný regál s policemi	ano

Vhodné pro hloubku regálu	400 mm
Výška regálů	800 mm
Vhodné pro výšku regálu	800 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 400 mm
Druh produktu	Sloupkový rám

Příslušenství

Podkládací plechy pro vyrovnanísada 10dílná	990398
2dílná sada úhelníků, pro upevnění k podlaze	990399