

Garant**Věžířovitý brusný kotouč (A) jemný brus, Ø 125 mm, Zrnitost: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566345 120
GTIN	4045197722379
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Talíř se skelnou tkaninou, potažený brusnou tkaninou (3M 237AA Trizact™) s jemně strukturovaným pyramidovým povrchem z nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého.

Použití:

Speciálně pro **zušlechtní povrchu** tvrdých a nesnadno obrobitelných materiálů, jako jsou **INOX, titan, vysoce legované oceli** atd. Stálý, **reprodukovatelný finiš a delší životnost** oproti brusným kotoučům se srovnatelným zrnem. Doporučený počet otáček 2100 – 3000 min⁻¹.

Technický popis

Popis tvaru	šikmý
Ø otvoru	22,23 mm
Zrnitost	120
Ø kotouče	125 mm
Brusivo	Oxid hlinitý (A)
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
suché	vhodný		