

Garant**Sloupkový rám s plechovým obložením, Hloubka 500 mm, Výška: 2400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990296 2400
GTIN	4062406114503
Třída artiklu	911

Popis**Provedení:**

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích. Plechové obložení s děrováním brání vsunutí rukou ze strany.

Použití:

Pro základní a přídatné regály č. 990201 – 990216, lze použít jako vložené nebo koncové rámy.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Vestavbu lze provést jako dělicí příčku	ano
Výška regálů	2400 mm
Vhodné pro zásuvný regál s policemi	ano
Výška	2400 mm
Šířka	500 mm
Zákaznická montáž	ano

Adaptace polic	1-stranný
Vhodné pro hloubku regálu	500 mm
Vhodné pro výšku regálu	2400 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm
Druh produktu	Sloupkový rám

Příslušenství

2dílná sada úhelníků, pro upevnění k podlaze	990399
Podkládací plechy pro vyrovnání sada 10dílná	990398