

**Garant****Sada pro jemné vyvrtávání Ø 9,75 – 101,1 mm, Napojení: HW63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Třída artiklu	29W

**Popis****Provedení:**

S **digitální vyvrtávací hlavou** č. 237516, **digitálním ukazatelem** č. 237601, vyvrtávacími tyčemi a příslušenstvím v kufříku.

Pro vyvrtávací tyče s Ø stopky 16 mm a držák vyměnitelné destičky. Možnost rozšíření s pomocí adaptéru a držáku vyměnitelné břitové destičky do Ø 152,1 mm. **Přesnost přísuvu 0,01 mm / pomocí nonia 0,002 mm v Ø.**

**Pomocí digitálního ukazatele 0,001 mm v Ø.**

Vyvrtávací tyče s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ **CC..0602**.

Držák vyměnitelné destičky s vhodnou vyměnitelnou destičkou ISO typ **CC..09T3**.

**Rozsah dodávky:**

1 vyvrtávací hlava: 237516 HW63

po 1 vyvrtávací tyči (maximální délka vyvrtávání): č. 237630 vyvrtávací tyč Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

č. 237634 vyvrtávací tyč Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

č. 237640 vyvrtávací tyč Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

č. 237642 vyvrtávací tyč Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 držák vyměnitelné destičky: č. 237645 pro Ø 87,75 - 101,1 mm

(s adaptérem č. 237534 až Ø114,1 mm)

po 1 vyměnitelné destičce: 260052 CU7010 (nebo použijte CC..0602)

260058 CU7010 (nebo použijte CC..09T3)  
1 digitální zobrazovací jednotka: č. 237601

**Náhradní díl:**

Pro č. 237630 – 237642: Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.

Pro č. 237645; 237531; 237532: Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219805.

**Doporučení:**

Přednostně s vyměnitelnými destičkami č. 237695 - 237698.

**Upozornění:**

Držák vyměnitelných destiček s adaptérem (č. 237531; 237532; 237534) pro prodloužení v rozsahu Ø až 152,1 mm: pro jednotlivé výrobky viz sada jemného vybrušovacího vřetena č. 237512.

## Technický popis

Napojení	HW63
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

## Příslušenství

CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237640
Držák vyměnitelných destiček	237645
Vyvrtávací hlava Ø 9,75 – 152,1 mm Napojení HW63	237516 HW63
Vyvrtávací tyč	237630
Vyvrtávací tyč	237634
Nastavitelná vyvrtávací tyč	237642
CC.T 09T304 Typ CU7010	260058 CU7010
Zobrazovací jednotka digitální	237601
Sada bez upínače Ø 9,75 – 101,1 mm	237539