

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, SK 40 A = 80, Ø upnutí D1: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302089 5
GTIN	4062406114800
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°)**
- **Zušlechtěná povrchová struktura.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Je možné axiální přestavení délky.**
- **Stopky natvrdo přesoustružené.**
- **Lze použít redukční pouzdra.**

Použití:

Zejména pro výrobu nástrojů a forem. **Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.** K vrtání, vystružování a frézování. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Ø D ₃	15,3 mm
Ø D ₂	11 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
L ₂	40 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm

Upínací Ø D ₁	5 mm
Upnutí	SK 40 A = 80
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Momentový klíč přepínatelnou ráčnou Maximální utahovací moment 200 Nm	656050 200
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 40	309680 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 40	309700 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40