

**Garant****Úzké hydraulické pouzdro, HSK-A 100 A = 120, upnutí Ø D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307543 6
GTIN	4062406114961
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Extrémně štíhlé provedení (obrys 3°).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.
- Lze použít redukční pouzdra.

**Výhoda:**

- Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
- Ideální tlumící vlastnosti.
- Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

**Použití:**

Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.

**Tam, kde je vyžadována rušivá kontura.**

K vrtání, vystružování a frézování.

K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Rozsah dodávky:**

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Redukční pouzdra č. 302135 – 302165.

**Technický popis**

Vnější Ø D	50 mm
------------	-------

Délka vyložení rozměr A	120 mm
Upínací $\varnothing D_1$	6 mm
$\varnothing D_3$	19,34 mm
$L_2$	70 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 120
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro