

Garant**Krátká vrtací hlavička typ E, HSK-E 40, Rozsah upínání: 0,3-10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Třída artiklu	31B

Popis**Provedení:**

- Pro pravý i levý chod.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.

Obvodová házivost $\leq 20 \mu\text{m}$. Obvodová házivost $\leq 20 \mu\text{m}$.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Technický popis

Rozsah upínání	0,3 - 10 mm
Vnější Ø D	38 mm
Provedení	úzké
Náhradní upínací klíč č. 627425	OK 4
Délka vyložení rozměr A	91 mm
Upnutí	HSK-E 40
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost

 $\leq 20 \mu\text{m}$

Druh produktu

Krátká vrtací hlavička