

Garant**Rohová police, pozinkovaná, se sadou traverz, Vhodné pro připojení regálu hloubky: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990370 500
GTIN	4062406115180
Třída artiklu	91I

Popis**Provedení:**

3 traverzy k zavěšení do sloupkových rámců / rohových opěr, pozinkované rohové policové desky položené na traverzách.

Použití:

Pro rohový spoj.

Lakování:

Traverzy **vždy** antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Tloušťka	38 mm
Police šířka	975 mm
Police čelní strana (rozměr A)	636 mm
Police hloubka (rozměr B)	970 mm
Hloubka polic	975 mm
Vhodné pro připojení regálu s hloubkou	500 mm
Oblast použití	Regál s policemi

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	120 kg
Tloušťka police	38 mm
Materiál	pozinkovaná
Druh produktu	Police