

Garant

Lišta pro energie se 2 zásuvkami 250V, Vhodné pro typ: 1000



Údaje o objednávce

Artikové číslo	928412 1000
GTIN	4062406115906
Třída artiklu	91P

Popis

Provedení:

Osazení 2 moduly č. 928470 vel. DE250V/1.

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti **s kabelem a konektorem**. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.

Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.

Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,

1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
- Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
- Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
- Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
 - 3 × 1,5 mm² při střídavém proudu (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
- Třída ochrany 1
- Typ ochrany IP 20.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Upozornění:

- Vhodný pro přišroubování na pracovní desku.
- Nehodí se pro montáž mezi nosné sloupky.

- **První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení směřují provádět pouze odborní elektrikáři!**

Technický popis

Dělicí jednotka	8E
Vestavná výška	139 mm
Hloubka	100 mm
Šířka	1000 mm
Vhodné pro typ	1000
Jmenovité napětí	250 V
Počet zásuvek typ F	2
Vypínač	ne
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Zásuvka typ	F
Typ proudu	AC
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Energetický modul

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/928412-1000>