

Garant**Lišta pro energie se 4 zásuvkami 250V, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928443 1000
GTIN	4062406116187
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Osazení 2 moduly č. 928470 vel. DE250V/2.

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti **s kabelem a konektorem**. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.

Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.

Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,

1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- **Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.**
- **Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.**
- **Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.**
- **Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:**
 - 3 × 1,5 mm² při střídavém proudu (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Třída ochrany 1**
- **Typ ochrany IP 20.**

Vhodné pro:

Nosné sloupky č. 928010, rohový nosný sloupek č. 928030. Montáž **zavěšením**.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

První připojení a připojení konektorů nebo zdířek z vedení smí provádět pouze elektrikáři!

Technický popis

Šířka	920 mm
Dělicí jednotka	8E
Vestavná výška	160 mm
Vhodné pro typ	1000
Hmotnost	6 kg
Rozsah přestavení hloubky	60 mm
Jmenovité napětí	250 V
Počet zásuvek typ F	4
Vypínač	ne
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Zásuvka typ	F
Typ proudu	AC
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

Příslušenství

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu DE250V/2	928470 DE250V/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1
Modul pro média pro nosný sloupek Druh modulu CUT/OUT	928460 CUT/OUT