

Garant**Modulové vypínače, přepínače, Druh modulu: FR250V/1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	928470 FR250V/1
GTIN	4062406116767
Třída artiklu	91P

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti **s kabelem a konektorem**.

Zásuvný princip plug and play. Moduly vedoucí elektrický proud jsou předem připraveny s přípojovacím kabelem a 3pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 3 k přímému připojení k rozvodnému bloku. Modul 928470 vel. CEE400/5 je předem připraven s přípojovacím kabelem a 5pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 5. Všechny moduly pro napájení energií jsou dimenzovány jako zásuvky s ochranným kontaktem (Schuko) a odpovídají třídě ochrany I.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- **Maximální přípojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.**
- **Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.**
- **Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.**
- **Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:**
 - **3 × 1,5 mm² při střídavém proudu (L, N, PE)**
 - **5 × 1,5 mm² při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Třída ochrany 1**
- **Typ ochrany IP 20.**

Použití:

Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru. Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.

Německo / DE: Typ F

Švýcarsko / CH: Typ J

Itálie / IT: Typ L

Francie / FR: Typ E

Česká republika / CZ: Typ E

Velká Británie / GB: Typ G

Dánsko / DK: Typ K

USA / US: Typ B

Vhodné pro:

Č. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 a 928510.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **U individuálního osazení moduly je třeba dbát na to, aby nebyl překročen maximální počet dělicích jednotek lišt pro energie.**
- **Č. výrobku. 928470 vel. US110V/1 a US110V/2 se smějí montovat společně pouze s těmito moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!**

Technický popis

Dělicí jednotka	1E
Popis	Zásuvka Schuko se sklopným víčkem
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	16 A
Hmotnost	0,2 kg
Výška	137 mm
Šířka	100 mm
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Vypínač	ne
Počet zásuvek typ E	1
Zásuvka typ	E
Typ proudu	AC
Tloušťka materiálu	1,5 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul