

Garant**Modulové vypínače, přepínače, Druh modulu: AIR/S**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	928470 AIR/S
GTIN	4062406131777
Třída artiklu	91P

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti **s kabelem a konektorem**.

Zásuvný princip plug and play. Moduly vedoucí elektrický proud jsou předem připraveny s přípojovacím kabelem a 3pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 3 k přímému připojení k rozvodnému bloku. Modul 928470 vel. CEE400/5 je předem připraven s přípojovacím kabelem a 5pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 5.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- **Maximální přípojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.**
- **Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.**
- **Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.**
- **Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:**
 - 3 × 1,5 mm² při střídavém proudu (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Třída ochrany 1**
- **Typ ochrany IP 20.**

Použití:

Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru. Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.

Německo / DE: Typ F

Švýcarsko / CH: Typ J

Itálie / IT: Typ L

Francie / FR: Typ E

Česká republika / CZ: Typ E

Velká Británie / GB: Typ G

Dánsko / DK: Typ K

USA / US: Typ B

Vhodné pro:

Č. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 a 928510.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **U individuálního osazení moduly je třeba dbát na to, aby nebyl překročen maximální počet dělicích jednotek lišt pro energie.**
- **Č. výrobku. 928470 vel. US110V/1 a US110V/2 se smějí montovat společně pouze s těmito moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!**

Technický popis

Popis	Bezpečnostní jednoruční spojka; rychlouzavírací spojka NW 7,2; připojovací závit 3/8 palce
Dělicí jednotka	1E
Provedení	až 16 barů
Hmotnost	0,2 kg
Výška	137 mm
Šířka	100 mm
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

