

Garant**Modulové vypínače, přepínače, Druh modulu: ON/OFF2****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 928470 ON/OFF2 |
| GTIN | 4062406117061 |
| Třída artiklu | 91P |

Popis**Provedení:**

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti **s kabelem a konektorem**.

Zásuvný princip plug and play. Moduly vedoucí elektrický proud jsou předem připraveny s připojovacím kabelem a 3pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 3 k přímému připojení k rozvodnému bloku. Modul 928470 vel. CEE400/5 je předem připraven s připojovacím kabelem a 5pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 5.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- **Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.**
- **Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.**
- **Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.**
- **Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:**
 - 3 × 1,5 mm² při střídavém proudu (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Třída ochrany 1**
- **Typ ochrany IP 20.**

Použití:

Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru. Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.

Německo / DE: Typ F

Švýcarsko / CH: Typ J

Itálie / IT: Typ L

Francie / FR: Typ E

Česká republika / CZ: Typ E

Velká Británie / GB: Typ G

Dánsko / DK: Typ K

USA / US: Typ B

Vhodné pro:

Č. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 a 928510.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **U individuálního osazení moduly je třeba dbát na to, aby nebyl překročen maximální počet dělicích jednotek lišt pro energie.**
- **Č. výrobku. 928470 vel. US110V/1 a US110V/2 se smějí montovat společně pouze s těmito moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!**

Technický popis

| | |
|---------------------|---|
| Dělicí jednotka | 1E |
| Popis | Vypínač pro odpojení všech komponent od energetické lišty |
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Spínací výkon | 4 kW |
| Domezovací proud | 16 A |
| Domezovací napětí | 400 V |
| Hmotnost | 0,2 kg |
| Výška | 137 mm |
| Šířka | 100 mm |
| Vypínač | ano |
| Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST |
| Typ proudu | AC |

| | |
|--------------------|--|
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Energetický modul |

Příslušenství

| | |
|--|----------------|
| Propojovací výstupní konektor Počet pólů 3 | 928491 3 |
| Propojovací vstupní konektor Počet pólů 3 | 928490 3 |
| Prodlužovací kabel, systém Wieland Typ 3 | 923424 3 |
| Rozvodny blok 3/5 Počet pólů / počet výstupů 5/1+3/6 | 928492 5/1+3/6 |
| Rozvodny blok 3/5 Počet pólů / počet výstupů 3/5 | 928492 3/5 |
| Propojovací vstupní konektor Počet pólů 5 | 928490 5 |