

**Rozvodny blok 3/5, Počet pólů / počet výstupů: 5/1+3/6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928492 5/1+3/6
GTIN	4062406117191
Třída artiklu	91P

**Popis****Popis:**

**Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
- Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 6 kW.
- Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
- Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> při střídavém proudu (L, N, PE)
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
- Třída ochrany 1
- Typ ochrany IP 20.

**Funkce:**

IP20: Je dána ochrana proti vniknutí cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

**Upozornění:**

První zapojení a připojení konektorů nebo zdířek na vedení smí provádět pouze odborní elektrikáři!

**Technický popis**

Počet 3pólových výstupů pro č. 923420 vel.3	6
Jmenovité napětí	400 V
Počet 5pólových výstupů pro č. 923419 vel.5	1
Počet 5pólových výstupů pro č. 923420 vel.5	1
Zdroj energie	Síťový provoz
Ochranná třída IP	IP 20
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Druh produktu	Rozvodný blok