

Rozvodny blok 3/5, Počet pólů / počet výstupů: 3/5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928492 3/5
GTIN	4062406117184
Třída artiklu	91P

Popis**Popis:**

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
- Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 6 kW.
- Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
- Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
 - 3 × 1,5 mm² při střídavém proudu (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
- Třída ochrany 1
- Typ ochrany IP 20.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vniknutí cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Upozornění:

První zapojení a připojení konektorů nebo zdířek na vedení smí provádět pouze odborní elektrikáři!

Technický popis

Počet 3pólových výstupů pro č. 923419 vel.3	1
Počet výstupů	5
Počet pólů	3
Jmenovité napětí	240 V
Počet 3pólových výstupů pro č. 923420 vel.3	5
Zdroj energie	Síťový provoz
Ochranná třída IP	IP 20
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Druh produktu	Rozvodný blok