


Garant GRIDLINE

Boční obklad pro podnož s možností osazení energetickými moduly, Výška: 550mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928500 550
GTIN	4062406117306
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Boční obklad na podstavec z ohýbaného ocelového plechu, s děrovanou stěnou \square 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení háků a držáků Easyfix, a také příslušenství děrovaných stěn.

Z ocelového plechu v **modulárním provedení**. Všechny energetické součásti **s kabelem a konektorem**. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umísťovat.

Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.

Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energii):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,

1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

Popis:**Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
- Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
- Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
- Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
 - 3 × 1,5 mm² při střídavém proudu (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)

- **Třída ochrany 1**
- **Typ ochrany IP 20.**

Vhodné pro:

Pracovní stoly výška 850 mm, podnože výška 800 mm a 650 mm.

Osazení:

Zásuvka 250 V, č. 928470 vel. DE250V/1: 2

Prázdný modul počet (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Další vhodné moduly pro média najdete pod č. 928470. Moduly č. 928470 ve velikostech _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 a _RCD nelze použít v bočním obkladu.

První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!

Technický popis

Výška	550 mm
Šířka	500 mm
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí	250 V
Počet zásuvek typ F	2
Zásuvka typ	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Boční obložení

Příslušenství

Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modulové vypínače, přepínače Druh modulu 0/1	928470 0/1