

Garant**LED osvětlovací jednotka, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928600 1000
GTIN	4062406117443
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 928470 ON/OFF nebo 928460 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.

Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítelně vyměnit.

Osvětlovací jednotka LED se stříbrným korpusem skříně z ocelového plechu a clonou z PMMA.

Vhodné pro:

Konzole nosného ramena č. 928055; 928056; 972086 a 972087.

Lakování:

Plášť stříbrná, podobná RAL 9006.

Technický popis

Hloubka	120 mm
Neoslňuje a má ustálené světlo	ano
Hloubka osvětlovacího tělesa	30 mm
Délka osvětlovacího tělesa	850 mm
Délka	920 mm
Řada	Pracovní stanice
Světelný tok	1890 lm
Příkon	27 W

Hmotnost	3 kg
Vhodné pro typ	1000 mm
LED technologie	ano
Teplota barev	4000 K
Zdroj energie	Síťový provoz
Vypínač	ne
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	1 mm
Druh produktu	Přídavné světlo