

Waldmann **Tyčová svítilna Taneo, Typ: 47****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 928655 47 |
| GTIN | 4013330055967 |
| Třída artiklu | 93L |

Popis**Provedení:**

Účinná, kvalitní a bezúdržbová LED technologie s plochým, homogenním osvětlením bez stínů a oslnění. Fóliové tlačítko s vypínačem a stmíváním (plynule až na 10 % - pomocí funkce Memory). Plášť z bezbarvě eloxovaného hliníku. Odpružený stojan s 3D kloubem hlavy. Teplota barvy neutrální bílá 4 000 K.

Svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Zdroj světla (LED svítilny) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit zákazník. Se 36 světelnými diodami.

Rozsah dodávky:

Včetně stolní svorky (rozsah upínání 0 – 70 mm). 3,0 m přívodní kabel s Eurozástrčkou.

Technický popis

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Délka korpusu lampy | 577 mm |
| Šířka korpusu lampy | 136 mm |
| Akční poloměr kloubového ramena 3D | 180 stupeň |
| Osvětlovací těleso | LED |
| Výška korpusu lampy | 33 mm |
| Způsob upevnění | Stolní svorka |

| | |
|----------------------------|--|
| Barva světla | neutrální bílá K |
| Připojovací kabel délka | 3 m |
| Příkon | 30 W |
| Stmívatelné osvětlení | plynule |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Teplota barev | 4000 K |
| Celková výška | 1070 mm |
| Vstup typu zástrčky | C |
| Vypínač | ano |
| Druh produktu | Stolní svítlna / svítlna pro osvětlení pracoviště |