

Waldmann **Tyčová svítelna Taneo, Typ: 31****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928655 31
GTIN	4013330055943
Třída artiklu	93L

**Popis****Provedení:**

Účinná, kvalitní a bezúdržbová LED technologie s plochým, homogenním osvětlením bez stínů a oslnění. Fóliové tlačítko s vypínačem a stmíváním (plynule až na 10 % - pomocí funkce Memory). Plášť z bezbarvě eloxovaného hliníku. Odpružený stojan s 3D kloubem hlavy. Teplota barvy neutrální bílá 4 000 K.

Svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Zdroj světla (LED svítilny) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit zákazník. Se 24 světelnými diodami.

**Rozsah dodávky:**

Včetně stolní svorky (rozsah upínání 0 – 70 mm). 3,0 m přívodní kabel s Eurozástrčkou.

**Technický popis**

Připojovací kabel délka	3 m
Osvětlovací těleso	LED
Akční poloměr kloubového ramena 3D	180 stupeň
Délka korpusu lampy	398 mm
Způsob upevnění	Stolní svorka
Příkon	23 W
Stmívatelné osvětlení	plynule

Zdroj energie	Síťový provoz
Šířka korpusu lampy	136 mm
Barva světla	neutrální bílá K
Výška korpusu lampy	33 mm
Výměnné osvětlovací těleso	ne
Jmenovité napětí	250 V
Teplota barev	4000 K
Celková výška	1070 mm
Vypínač	ano
Vstup typu zástrčky	C
Druh produktu	Stolní svítlna / svítlna pro osvětlení pracoviště