

Garant

Skříňový nástavec, Vhodné pro typ: 1500



Údaje o objednávce

Artikové číslo	928700 1500
GTIN	4062406117627
Třída artiklu	91P

Popis

Provedení:

Plášť z ocelového plechu s **dvojitou zadní stěnou** (ochrana proti prachu). Vnitřní strana s □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Dvířka se při otevírání otáčejí horizontálně dopředu. Pro vestavbu mezi nosné sloupky č. 928010.

Použití:

Vhodné i pro montáž na stěnu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035,
dvířka antracitová RAL 7016 **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Vhodné pro typ	1500
Hmotnost	38 kg
Užitná výška	410 mm
Nosnost	120 kg
Hloubka	250 mm
Šířka	1420 mm
Užitná šířka	1380 mm
Užitná hloubka	150 mm
Výška	481 mm

Technický list

Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Skříňový nástavec

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/928700-1500>