

**Garant****Skříňový nástavec, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928700 1000
GTIN	4062406117610
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Plášť z ocelového plechu s **dvojitou zadní stěnou** (ochrana proti prachu). Vnitřní strana s □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Dvířka se při otevírání otáčejí horizontálně dopředu. Pro vestavbu mezi nosné sloupky č. 928010.

**Použití:**

Vhodné i pro montáž na stěnu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035,  
dvířka antracitová RAL 7016 **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Vhodné pro typ	1000
Užitná šířka	880 mm
Šířka	920 mm
Užitná hloubka	150 mm
Nosnost	140 kg
Hmotnost	32 kg
Hloubka	250 mm
Užitná výška	410 mm
Výška	481 mm

Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříňový nástavec

---

## Příslušenství

Plynová pružina Vhodné pro velikost 1000	938016 1000
--	-------------