

Garant**Diamantové lešticí tělísko CaraFin, D3, Typ: ZY0608****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 551940 ZY0608 |
| GTIN | 4062406114565 |
| Třída artiklu | 51G |

Popis**Provedení:**

Lešticí tělíska z elastického PU materiálu, na obvodové ploše osazená diamantovým zrnem. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití ve srovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Použití:

Lešticí práce s nejvyšší flexibilitou a přizpůsobení konturám.

Technický popis

| | |
|------------------------------|-----------|
| Ø hlavy | 6 mm |
| Ø stopky | 3 mm |
| Doporučená obvodová rychlost | 1 - 2 m/s |
| Délka hlavy | 8 mm |
| Řada | CaraFin |
| Brusivo | Diamant |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Zkratka brusiva | D |
| Stupeň jemnosti | Lesklá politura |
| Atribut názvu produktu | D3 |
| Druh produktu | Lešticí tělísko |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| Tvrdokov (TK) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |