

**Garant****Diamantové lešticí tělísko CaraFin, D10, Typ: ZY1610****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551941 ZY1610
GTIN	4062406117818
Třída artiklu	51G

**Popis****Provedení:**

**Lešticí tělíska z elastického PU materiálu**, na obvodové ploše osazená diamantovým zrnem. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití ve srovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

**Použití:**

Lešticí práce s nejvyšší flexibilitou a přizpůsobení konturám.

**Technický popis**

Ø hlavy	16 mm
Ø stopky	6 mm
Doporučená obvodová rychlost	1 - 2 m/s
Délka hlavy	10 mm
Řada	CaraFin
Brusivo	Diamant

Zkratka brusiva	D
Stupeň jemnosti	Konečná politura
Atribut názvu produktu	D10
Druh produktu	Lešticí tělísko

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		