

HOLEX**Pracovní stůl se 3 zásuvkami a 1 křídlovými dvířky, Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	929530 1500
GTIN	4062406117795
Třída artiklu	92W

Popis**Provedení:**

- Pracovní deska s tloušťkou 40 mm, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu, lakovaná bezbarvým lakem odolným vůči UV záření.
- Podstavec - svařovaný ocelový plech.
- Zásuvky z ocelového plechu s kolečky s lehkým chodem z materiálu Delrin.
- Dvířka z ocelového plechu s plastovou vložkou, 180° úhlem otevření a dveřními panty s automatickým zavíráním.
- Centrální cylindrický zámek se 2 klíči.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá) mm: 180; 180; 180

Výška dvířek (vpravo) mm: 540

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police viz č. 929581.

Lakování:Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak, police a odkládací police pozinkované.****Upozornění:**

Další možná čela: světle šedá RAL 7035, signální modrá RAL 5005. Speciální lakování není možné.

Technický popis

Materiál pracovní desky	buk Multiplex
-------------------------	---------------

Pracovní deska hloubka	700 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Hloubka podstavce	630 mm
Centrálně uzamykatelný pracovní stůl	ano
Počet zásuvek	3
Šířka podstavce	1200 mm
Užitná hloubka zásuvek	520 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	700 kg
Užitná šířka zásuvek	490 mm
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Řadový pracovní stůl	ne – příliš velký přesah desky
Výška	850 mm
Hmotnost	80 kg
Výška dvířek (vpravo)	540 mm
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	100 kg
Tloušťka desky	40 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	90 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Výškové vyrovnání	20 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zámkové pouzdro 225-010-9 bez nástrčné vložky

914202