

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, deska Eluplan tmavá, 20×20G,  
Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921057 1500
GTIN	4062406118037
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm. Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Plášť s dvířky a 1 policí.

**Osazení:**

Výška dvířek (vlevo) mm: 625

Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

## Technický popis

Hloubka podstavce	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hmotnost	136,5 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Řada	Ready-to-go
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet zásuvek	4
Výška	950 mm
Šířka podstavce	1300 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/2	950320 100/2
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/1	950320 100/1
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce Počet nástrojů 32	953821 32
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/4	950320 150/4
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/3	950320 100/3
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Demontážní nástroj Typ 1	950070 1
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 37	953828 37
Zásuvka Výška čela zásuvky 250 mm	927800 250
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/5	950320 150/5
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/4	950320 125/4
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 39	953833 39
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955071 22
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/6	950320 125/6
Dílenská sada Počet nástrojů 26	955081 26
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Sada očkoplochých klíčů Počet nástrojů 20	952505 20

Sada pro orýsování a řezání Počet nástrojů 8	954895 8
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Sada kleští Počet nástrojů 5	954295 5
Sada dílenských pilníků Počet nástrojů 6	952253 6
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/3	950320 125/3
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/1	950320 125/1
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953521 10
Sada kleští Počet nástrojů 5	954306 5
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953522 10
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955072 22