

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se 2 zásuvkovými kontejnery 16G, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu, 12×20G, Délka desky: 1500/6+7mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922164 1500/6+7
GTIN	4062406118143
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Zásuvkový blok 16Gcentrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Rozsah dodávky:

2 × skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí.. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20

Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Počet zásuvek	13
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hmotnost	183 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Šířka zásuvkové skříňky	400 mm
Řada	vario
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Výška	850 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927500 100
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927500 200
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/6	927300 800/6
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/7	927300 800/7
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1500 mm	926081 1500