

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se 2 zásuvkovými kontejnery 16G, výška 850 mm, deska Eluplan tmavá, 12×20G, Délka desky: 1500/6+7mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 922167 1500/6+7 |
| GTIN | 4062406118167 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Zásuvkový blok 16G **centrálně zamykatelný** pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Rozsah dodávky:

2 × skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí.. Dodávka bez montáže.

Technický popis

| | |
|-------------------------|--------|
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm |

| | |
|--|--|
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 700 mm |
| Výška | 850 mm |
| Výška zásuvkové skříňky | 800 mm |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 1000 kg |
| Počet zásuvek | 13 |
| Hloubka zásuvkové skříňky | 650 mm |
| Šířka zásuvkové skříňky | 400 mm |
| Užitná šířka zásuvek | 300 mm |
| Pracovní deska délka | 1500 mm |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm |
| Řada | vario |
| Užitná plocha zásuvek v G | 12×20 |
| Hmotnost | 183 kg |
| Užitná šířka zásuvky v G | 12 |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Výška pracovního stolu | 850 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Tloušťka desky | 50 mm |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 12×20G |
| Druh produktu | Pracovní stůl |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm | 927500 200 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm | 927500 75 |
| Krytka zámku pro GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm | 927500 150 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm | 927500 100 |
| Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/7 | 927300 800/7 |
| Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/6 | 927300 800/6 |
| Pracovní desky tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 1500 mm | 926241 1500 |