

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario se 2 zásuvkovými kontejnery 16G, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 12×20G, Délka desky: 1500/6+5mm****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 922174 1500/6+5 |
| GTIN           | 4062406118198   |
| Třída artiklu  | 9GG             |

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Zásuvkový blok 16G <font>centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. </font>**100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Rozsah dodávky:**

2 × skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Hloubka zásuvkové skříňky | 650 mm |
| Užitná šířka zásuvek      | 300 mm |

|  |  |
|--|--|
| Výška  | 950 mm   |
| Hmotnost   | 177 kg   |
| Pracovní deska tloušťka  | 50 mm  |
| Výška zásuvkové skříňky  | 900 mm   |
| Užitná šířka zásuvky v G   | 12   |
| Pracovní deska délka   | 1500 mm  |
| Pracovní deska hloubka   | 750 mm   |
| Užitná hloubka zásuvek v G   | 20   |
| Počet zásuvek  | 11   |
| Užitná plocha zásuvek v G  | 12×20  |
| Řada   | vario  |
| Užitná hloubka zásuvek   | 500 mm   |
| Šířka zásuvkové skříňky  | 400 mm   |
| Užitná výška zásuvkové skříňky   | 800 mm   |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 1000 kg  |
| Konstrukční provedení  | Konstrukce z ocelových trubek                                  |
| Tloušťka materiálu   | 1 mm   |
| Výška pracovního stolu   | 950 mm   |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den  | 75 kg  |
| Tloušťka desky   | 50 mm  |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)  | 100 %  |
| Cylindrický zámek  | modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu   | 12×20G   |
| Druh produktu  | Pracovní stůl  |

## Příslušenství

|   |              |
|---|--------------|
| Krytka zámku pro GridLine Typ KO21  | 914227 KO21  |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm  | 927500 75    |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm   | 927500 125   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 250 mm   | 927500 250   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 300 mm   | 927500 300   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm   | 927500 100   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm   | 927500 200   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm   | 927500 150   |
| Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek<br>900/5            | 927300 900/5 |
| Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu<br>Délka desky 1500 mm | 926081 1500  |
| Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek<br>900/6            | 927300 900/6 |