

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario pojízdný, výška 850 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G,
Délka desky mm / počet zásuvek: 1000/1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923507 1000/1
GTIN	4062406118259
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s odkládací policí, hloubka 300 mm. Se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uložených na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek** během přepravy.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 125

Rozsah dodávky:

2 × podnože s koly, korpus skříně se zásuvkou, odkládací police, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet zásuvek	1
---------------	---

Ø pevného kolečka	125 mm
ComfortClose	ne
Hmotnost	57,1 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Možnost snížení	ne
Výška	850 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Výška zásuvkové skříňky	200 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Maximální nosnost s pojezdem	250 kg
Tlumič nárazů	ne
Pracovní deska hloubka	750 mm
Řada	vario
Řada	vario
Pracovní deska délka	1000 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Madlo	ne
Materiál pracovní desky	Eluplan tmavý
Užitná výška zásuvkové skříňky	125 mm
Materiál kolečka	Polyuretan
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční

Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zadní stěna / odkládací poličkajednodílná Vhodné pro délku desek 700 mm	927140 700
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 125 mm	927805 125