

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario pojízdný, výška 850 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G,
Délka desky mm / počet zásuvek: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923507 1000
GTIN	4062406118310
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s odkládací policí, hloubka 300 mm. Se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uložených na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Říditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Rozsah dodávky:

2 × podnože s koly, 2 × pár rohových plechů, odkládací police, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Madlo	ne
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hmotnost	40,3 kg

Řada	vario
Řada	vario
Materiál pracovní desky	Eluplan tmavý
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Ø říditelného kolečka	125 mm
Výška	850 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Tlumič nárazů	ne
ComfortClose	ne
Ø pevného kolečka	125 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Počet zásuvek	0
Materiál kolečka	Polyuretan
Maximální nosnost s pojezdem	250 kg
Pracovní deska délka	1000 mm
Možnost snížení	ne
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Zadní stěna / odkládací polička jednodílná Vhodné pro
délku desek 700 mm

927140 700