

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario pojízdný, výška 950 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G,
Délka desky mm / počet zásuvek: 1000/1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923517 1000/1
GTIN	4062406118280
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s odkládací policí, hloubka 300 mm. Se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uložených na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek** během přepravy.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 125

Rozsah dodávky:

2 × podnože s koly, korpus skříně se zásuvkou, odkládací police, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hmotnost	58,3 kg
Výška zásuvkové skříňky	200 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Potah nezanechává stopy	ano
Materiál pracovní desky	Eluplan tmavý
Užitná výška zásuvkové skříňky	125 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
ComfortClose	ne
Pracovní deska hloubka	750 mm
Maximální nosnost s pojezdem	250 kg
Výška	950 mm
Madlo	ne
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Ø říditelného kolečka	125 mm
Materiál kolečka	Polyuretan
Řada	vario
Řada	vario
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet zásuvek	1
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Ø pevného kolečka	125 mm
Možnost snížení	ne
Tlumič nárazů	ne
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm

Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zadní stěna / odkládací polička jednodílná Vhodné pro délku desek 700 mm	927140 700
Zásuvka s jednoručním otevíráním Výška čela zásuvky 125 mm	927805 125