

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario pojízdný, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky mm / počet zásuvek: 1000**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923514 1000
GTIN	4062406118334
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s odkládací policí, hloubka 300 mm. Se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uložených na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Rozsah dodávky:

2 × podnože s koly, 2 × pár rohových plechů, odkládací police, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Řada	vario
Řada	vario
Počet říditelných koleček s brzdou	2

Materiál pracovní desky	buk Multiplex
Potah nezanechává stopy	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet zásuvek	0
Materiál kolečka	Polyuretan
Tlumič nárazů	ne
Výška	950 mm
ComfortClose	ne
Pracovní deska hloubka	750 mm
Ø říditelného kolečka	125 mm
Hmotnost	51,5 kg
Možnost snížení	ne
Madlo	ne
Maximální nosnost s pojezdem	250 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Povrch pracovní desky	lakování bezbarvým lakem
Pracovní deska délka	1000 mm
Ø pevného kolečka	125 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G

Druh produktu

Mobilní dílenský stůl

PříslušenstvíZadní stěna / odkládací polička
jednodílná Vhodné pro
délku desek 700 mm

927140 700