

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario pojízdný, výška 950 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G,
Délka desky mm / počet zásuvek: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923517 1000
GTIN	4062406118341
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s odkládací policí, hloubka 300 mm. Se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uložených na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Rozsah dodávky:

2 × podnože s koly, 2 × pár rohových plechů, odkládací police, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Potah nezanechává stopy	ano
Maximální nosnost s pojezdem	250 kg

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Ø pevného kolečka	125 mm
Počet zásuvek	0
Tlumič nárazů	ne
Pracovní deska tloušťka	50 mm
ComfortClose	ne
Výška	950 mm
Možnost snížení	ne
Ø říditelného kolečka	125 mm
Materiál pracovní desky	Eluplan tmavý
Pracovní deska hloubka	750 mm
Madlo	ne
Hmotnost	41,5 kg
Pracovní deska délka	1000 mm
Materiál kolečka	Polyuretan
Řada	vario
Řada	vario
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Zadní stěna / odkládací polička
jednodílná Vhodné pro
délku desek 700 mm

927140 700