

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 24G, výška 850 mm, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 24G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 150

**Rozsah dodávky:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)

400 kg

Užitná hloubka zásuvek v G	20
Pracovní deska délka	2000 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Výška zásuvkové skříňky	300 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	225 mm
Výška	850 mm
Počet zásuvek	2
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Řada	vario
Užitná šířka zásuvky v G	20
Hmotnost	126 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Sada dílenských pilníků Počet nástrojů 6	952253 6
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/5	950320 150/5
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/3	950300 75/3
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/4	950320 150/4
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953521 10
Podložka z měkkého PVC transparentní Šířka 2000 mm	951951 2000
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/2	950300 75/2
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/1	950300 75/1
Sada čistícího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/1	950320 75/1
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/2	950320 75/2
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/3	950320 75/3
Rohový plech Typ 1	927122 1
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Tloušťka pracovní desky 50 mm z křížem klíženého bambusu Délka desky 2000 mm	926001 2000

Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2

927600 300/2