

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 2000/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922597 2000/2
GTIN	4062406214692
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 24G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 150

**Rozsah dodávky:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Výška zásuvkové skříňky	300 mm
-------------------------	--------

Pracovní deska délka	2000 mm
Hmotnost	127 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm
Počet zásuvek	2
Řada	vario
Užitná výška zásuvkové skříňky	225 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Výška	950 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

**Příslušenství**

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Rohový plech Typ 1	927122 1
Pracovní deska tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 2000 mm	926241 2000
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2