

bimos

**Opěrka při stání – ESD, PU pěna, s kluzáky, Typ: ESD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

**5ramenný hliníkový kříž podnože** (Ø 600 mm). S **plynovou pružinou** s plynulým nastavováním výšky. Sedací plocha z měkké PU pěny s vlnitým profilem. **Měkké sezení s držením**, vlnitý profil umožňuje cirkulaci vzduchu (klimatické pohodlí). **Ergonomická opěrka zad** (výška 190mm) podporuje správné držení těla při sezení. PU pěna, měkká, pohodlná, omyvatelná.

**Použití:**

Ideální kombinace pro stání a sezení. Pro pracoviště k sezení nebo ke stání nebo kombinaci obou. Opěrka při stání s kluzáky – pro pracovní výšku 720 – 1000 mm.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.  
DIN 68877**

**Technický popis**

Šířka sedáku	340 mm
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka

Norma	DIN 68877
Barva materiál sedáku	černá
Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Výška opěradla	190 mm
Provedení podstavce	5ramenná podnož
Nastavení sklonu sedáku	ne
Materiál podnože	Leštěný hliník
Hloubka sedáku	300 mm
Podnož provedení	Kluzné uložení
Ø podnože	580 mm
Materiál plochy sedáku	PU pěna
S opěradlem	ano
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	510 - 780 mm
Druh produktu	ESD opěrka ke stání

## Příslušenství

Podlahové kluzáky ESD(1 sada = 5 kusů)	963190
--	--------