

bimos

**Opěrka při stání – ESD, PU pěna, s kluzáky a opěrkou na nohy, Typ: ESD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972702 ESD
GTIN	4016849552064
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

**5ramenný hliníkový kříž podnože** (Ø 600 mm). S **plynovou pružinou** s plynulým nastavováním výšky. Sedací plocha z měkké PU pěny s vlnitým profilem. **Měkké sezení s držením**, vlnitý profil umožňuje cirkulaci vzduchu (klimatické pohodlí). **Ergonomická opěrka zad** (výška 190mm) podporuje správné držení těla při sezení. PU pěna, měkká, pohodlná, omyvatelná.

**Použití:**

Ideální kombinace pro stání a sezení. Pro pracoviště k sezení nebo ke stání nebo kombinaci obou. Opěrka při stání s kluzáky – pro pracovní výšku 720 – 1000 mm.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.  
DIN 68877**

**Technický popis**

Norma	DIN 68877
Ø podnože	580 mm

S opěradlem	ano
Hloubka sedáku	300 mm
Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Materiál podnože	Leštěný hliník
Nastavení sklonu sedáku	ne
Výška opěradla	190 mm
Materiál plochy sedáku	PU pěna
Barva materiál sedáku	černá
Podnož provedení	Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Šířka sedáku	340 mm
Provedení podstavce	5ramenná podnož
Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	510 - 780 mm
Druh produktu	ESD opěrka ke stání

## Příslušenství

Podlahové kluzáky ESD(1 sada = 5 kusů)	963190
--	--------