


**HOLEX****Zadní stěna z děr. plechu, Výška 962 mm, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	929651 1000
GTIN	4062406118662
Třída artiklu	92W

**Popis****Provedení:**

Stojan z ocelového plechu 40×40 mm pro našroubování na pracovní desky. Mezitím děrovaná plechová stěna z ocelového plechu.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Artikl oblasti nástavby nosných sloupků nelze zavěsit do děrované stěny.

**Technický popis**

Vhodné pro typ	1000 mm
Šířka	920 mm
Hloubka	25 mm
Provedení děrované stěny	jednostranná
Výška	962 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek

Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Atribut názvu produktu	Výška 962 mm
Druh produktu	Děrovaná stěna