


**Zadní stěna z děrovaného plechu, Výška 481 mm, Vhodné pro typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	929650 1500
GTIN	4062406118631
Třída artiklu	92W

Popis**Provedení:**

Stojan z ocelového plechu 40×40 mm pro našroubování na pracovní desky. Mezitím děrovaná plechová stěna z ocelového plechu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Artikl oblasti nástavby nosných sloupků nelze zavěsit do děrované stěny.

Technický popis

Vhodné pro typ	1500 mm
Provedení děrované stěny	jednostranná
Výška	481 mm
Šířka	1420 mm
Hloubka	25 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Atribut názvu produktu	Výška 481 mm

Druh produktu

Děrovaná stěna