


**Zadní stěna z děrovaného plechu, Výška 481 mm, Vhodné pro typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	929650 2000
GTIN	4062406118648
Třída artiklu	92W

Popis**Provedení:**

Stojan z ocelového plechu 40×40 mm pro našroubování na pracovní desky. Mezitím děrovaná plechová stěna z ocelového plechu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Artikl oblasti nástavby nosných sloupků nelze zavěsit do děrované stěny.

Technický popis

Hloubka	25 mm
Šířka	1920 mm
Provedení děrované stěny	jednostranná
Výška	481 mm
Vhodné pro typ	2000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Atribut názvu produktu	Výška 481 mm

Druh produktu

Děrovaná stěna