


HOLEX**Zadní stěna z děr. plechu, Výška 962 mm, Vhodné pro typ: 1250****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	929651 1250
GTIN	4062406118693
Třída artiklu	92W

Popis**Provedení:**

Stojan z ocelového plechu 40×40 mm pro našroubování na pracovní desky. Mezitím děrovaná plechová stěna z ocelového plechu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Artikl oblasti nástavby nosných sloupků nelze zavěsit do děrované stěny.

Technický popis

Provedení děrované stěny	jednostranná
Šířka	1170 mm
Výška	962 mm
Hloubka	25 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm

Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Atribut názvu produktu	Výška 962 mm
Druh produktu	Děrovaná stěna