

**Technická fréza Z7 – střední, křížové ozubení, TK, Typ: G1225****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 540750 G1225 |
| GTIN | 4045197723642 |
| Třída artiklu | 52D |

Popis**Provedení:**

stopka Ø 6 mm.

HOLEX technické frézy jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Tvar ostrý oblouk (SPG).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhrazování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

| | |
|-----------------|---------------|
| Jemnost ozubení | střední |
| Druh ozubení | křížové bříty |
| Popis tvaru | Ostrý oblouk |
| Tvar | G1225 |
| Ø hlavy | 12 mm |
| Zkratka ozubení | Z7 |
| Celková délka | 70 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Délka hlavy | 25 mm |
| Řada | Ozubení Z7 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Řezný materiál | TK |
| Druh produktu | Technická fréza |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| INOX | omezené použití | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |