



Gravírovací tělísko na stlačený vzduch DynaPen®, Typ: 10850



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079708 10850
GTIN	616026108509
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Gravírovací tělísko, kolík, na stlačený vzduch DynaPen se **sadou příslušenství (upínací kleština 1/8 palce)**. Díky pulzujícímu pohybu pohonu (zdvih 0,018 mm) se nabízí **rozsáhlé možnosti použití** jako např. gravírování, popisování, lehké čištění a pilování, odjehlování, atd.

Rozsah dodávky:

Včetně připojovací hadice 1,4 m, 3 pilníků, gravírovacího hrotu a šestihranného klíče.

Upozornění:

Vhodné diamantové minipilníky naleznete pod č. 529420.

Maximální spotřeba vzduchu: 28,2 l/min

Rázová frekvence: 233 Hz

Připojovací závit: NPT

Připojení stlačeného vzduchu: 1/4 palec

Hmotnost: 0,26 kg

Pracovní hluk: 79 dB(A)

Technický popis

Hmotnost	0,26 kg
Ø	23 mm
Označení výrobce	10850
Rázová frekvence	233 Hz
Maximální spotřeba vzduchu	28,2 l/min

Maximální vibrace dle EN	8 m/s ²
Pracovní hluk	79 dB(A)
Délka	108 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Gravírovací tělísko

Příslušenství

Diamantový minipilník zrno D126 (střední) univerzální Typ 1	529420 1
Diamantový minipilník zrno D126 (střední) univerzální Typ 1K	529420 1K
Diamantový minipilník zrno D126 (střední) univerzální Typ 4	529420 4