



## Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 34cNm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659933 34
GTIN	4013288179012
Třída artiklu	63F

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť Kraftform** pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem **Rapidaptor** pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Nastavení utahovacího momentu ručně pomocí mikrometrické stupnice (resp. od vel. 600 s integrovaným pomocným nástrojem nebo otevřeným klíčem OK 17).

#### Funkce:

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

### Technický popis

Maximální utahovací moment	34 cNm
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení utažení	Utahování doprava
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Ukazatel	analogová

Hmotnost	122 g
Přepínatelné rozlišení	cNm
Dělení stupnice, 1 dílek =	1,5 cNm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Rozsah utahovacích momentů	0,1 - 0,34 Nm
Rozsah utahovacích momentů	10 - 34 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Data lze protokolovat	ne
Měření	Krouticí moment
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Měřicí technika	Mechanický
Kalibrování	O1
Celková délka L	142 mm
Označení výrobce	7400
Druh produktu	Momentový šroubovák