

Garant GRIDLINE

**Skříň na čisticí prostředky s křídlovými dveřmi z plného plechu, Šířka mm / model: 750/K****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987001 750/K
GTIN	4062406118822
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic v rastru 25 mm.

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování u rozdělovacího pouzdra k **uchycení háků a držáků Easyfix** (ve skupině 95).

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat.

Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 500 mm

Užitná výška: 1840 mm

Počet háků: 3

Hmotnost: 78 kg

## Technický popis

Počet háků	3
Výška	2000 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	78 kg
Šířka	750 mm
Model	K
Čelní strana skříně	celoplech. křídlovými dveřmi
Užitná výška	1840 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříňka na čisticí prostředky

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11