

Garant GRIDLINE

Skříň na čisticí prostředky s křídlovými dveřmi z plného plechu, Šířka mm / model: 1000/P2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987001 1000/P2
GTIN	4062406118860
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Univerzální skříň pro ukládání čisticích prostředků, čisticích zařízení a oděvů. Uchycení pozinkovaných polic v rastru 25 mm.

Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovým madlem Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Nosnost police 25 kg. Děrování u rozdělovacího pouzdra k **uchycení háků a držáků Easyfix** (ve skupině 95).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine o hloubce 20G a lze je podle potřeby kombinovat.

Další příslušenství jako police a zásuvky najdete ve skupině 94.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Užitná výška: 1840 mm

Počet háků: 3

Počet držáků přístrojů: 6

Technický popis

Čelní strana skříně	celoplech. křídlovými dveřmi
Výška	2000 mm
Užitná výška	1840 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	90 kg
Počet háků	3
Šířka	1000 mm
Počet držáků přístrojů	6
Model	P2
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříňka na čisticí prostředky

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------