

**Garant****Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou, Velikost křížové drážky / celková délka: 3/25mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	675115 3/25
GTIN	4062406118921
Třída artiklu	61F

## Popis

**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

S torzní zónou, **houževnatou**. Torzní zóna snižuje zátěžové špičky při šroubování. Díky tomu se šetří profil šroubu a zvyšuje se životnost (kromě vel. TX40).

**Použití:**

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128 příp. DIN ISO 2351-2.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiál:**

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

## Technický popis

Velikost křížové drážky	3
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Norma	DIN ISO 1173
Unášecí profil	Šroubovák, Pozidriv
Druh produktu	Bitový nástroj

