

Garant GRIDLINE

**Ekologická skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška v mm / počet záchytných van: 1000/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	980093 1000/2
GTIN	4062406118884
Třída artiklu	91U

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Dvířka jsou po stranách opatřena větracími drážkami, zamykatelná posuvnou rukojetí s **cylindrickým zámkem**. Pozinkovaná záchytná vana svařená dle **StawaR** tak, aby nepropouštěla kapaliny. Nosnost 100 kg. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm. Záchytný objem 20 litrů (20 mm pod okrajem vany).

**Použití:**

Bezpečné a předpisové skladování prostředků na ochranu rostlin, jedovatých látek a chemikálií ohrožujících vodu v pracovních prostorech.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Lakování:**

Standardní korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Skříň není vhodná pro skladování hořlavých kapalin! Skladování dle Vodohospodářského zákona § 19. Vany dle Prohlášení o shodě (ÜHP) dle Seznamu stavebních předpisů dle StawaR (Směrnice pro ocelové vany).

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 1000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Užitná výška: 860 mm

Počet záchytných van: 2

Hmotnost: 72 kg

## Technický popis

Výška	1000 mm
Hloubka	500 mm
Šířka	1000 mm
Hmotnost	72 kg
Počet záchytných van	2
Užitná výška	860 mm
Čelní strana skříně	Křídlové dveře s větracími drážkami a průzorem
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	225 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Ekologická skříň

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 914226 GP11

Záchytná vana Šířka skříně / oddílu 1000 mm 980096 1000

